
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its coneNts to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

H07RN-F 2x2,5 SW GUMMI
schwarz/black



1 = blau/blue
2 = braun/brown

Y
2:1
Stecker/male



Kodierung/coding C3
~50V / -120V ; signalbraun/signal brown

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signal brown)	Typ type
46.423.XX38.4	XX in dm-Schritten	46.423.1038.4 = 10dm/L = 1000mm	RST16I2KS-S 25 L 10BR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Maßstab / Scale 1:1

Werkstoff / Material

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	15.03.2021	Duetsch T .

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 46.423.0038.4 13K — Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type RST1612

Bennenung/Title
KONFEKT. LEITUNG
Schraubanschluss ohne Drahtschutz
/screw connection without wire protection