Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.207.1000.2

Cavo preconfezionato GST18I4KSBS 15 10WS

gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	92.207.1000.2
EAN	4015573691216
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Resistenza di contatto	12,2 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Bianco

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Bianco
Diametro cavo max.	9,2 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Connettore GST18i4
Esecuzione lato 2	Spina GST18i4

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,688 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca


Dimensioni


Lunghezza totale	1 m

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN	

Disegno tecnico





b Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol pole	Aderfarbe colour of core
L1	braun / brown
⏚	grün-gelb / green-yellow
N	blau / blue
L2	schwarz / black

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black

a

b

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: GST18I4KSBS 15 ..
SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.207.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.207.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18I4KSBS 15 10SW
U2.207.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.207.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST18I4KSBS 15 X10SW

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Änderung/Revision	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Werkstoff/Material	Maßstab/Scale	2004	Tag/Date	Name
	/				gezeichnet drawn	08.12.	Treschan
	/				geprüft checked	-	-
	/				Normgepr. Stand. check	-	-
	/			%			
c	27.01.2012/	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -		
b	08.02.2006/						
a	08.02.2005/						

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Buchse/female - Stecker/male 1,5qmm
Schraubanschluß/screw connection 250V

Zeichnung Nr./Drawing No. T 92.207.1000.1 01K Index c

Maße in mm/Dimensions are in mm

OU-PEM-08/91

92207100101K_2 CADW2037 dueson 2012-01-31T08:13:45 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document as well as the contents or parts of it are not to be passed on or reproduced, used or communicated to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig