Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.433.1031.7

Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 25G 10GN07

RST® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün



Art. Nr.	46.433.1031.7
EAN	4049088608049
Bestelleinheit	50 Stück


Zulassungen

Technische Daten

Hinweis


Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.

Technische Zeichnung




1 = braun/brown
2 = blau/blue
⏚ = gelb-grün/yellow-green

X
2:1



Y
2:1



Kodierung/coding C2
250/400V grün/green

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) exampel (colour: green)	Typ type
46.433.XX31.7	XX in dm-Schritten	46.433.1031.7 = 10dm/L = 1000mm	RST16I3KSBS 25 10GN07

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	21.05.2021	Dütsch T.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.433.0031.7 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type: RST16I3

Bennenung/Title:

KONFEKT. LEITUNG

Schraubanschluss ohne Drahtschutz
/screw-connection without wire protection

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig