product data sheet

item no. 46.423.3032.4

cable assembly RST16I2KSBS 25G 30BR01

RST® MINI connecting cable, female - male, number of poles 2, rated voltage 50 V / 120 V, rated current 16 A, cable type H07RN-F, total length 3 m, nominal cross section conductor 2.5 mm², color of coding/ contact carrier signal brown



item no.	46.423.3032.4
EAN	4049088607844
order unit	20 piece(s)

certificates / approvals

technical data

note

note	The total length may vary up to + / - 3 %.

general

rated current	16 A
rated voltage	50 V / 120 V
rated impulse voltage	4 kV
pollution degree	3
continuity resistor	22.02 mOhm
lockable	self-locking (unlocking by hand)
color of coding/ contact carrier	signal brown
Pole codification	1, 2
color of housing inclusive strain relief	black

model

type of construction	cable screw gland
connection type	screw connection
nominal cross section conductor	2.5 mm²
degree of protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
cable type	H07RN-F
cable color	black
cable diameter min.	10.2 mm
cable diameter max.	11.7 mm
version of cable	female - male
type of cord set	connecting cable
version cable end 1	female
version cable end 2	male

shielded	no

material

surface finish	silver-plated
halogen free	no
insulation components continous temperature	100 °C
fire load	3.127 kWh/St

dimensions

total length	3 m


technical drawing

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

H07RN-F 2x2,5 SW GUMMI
schwarz/black




1 = blau/blue
2 = braun/brown

X
2:1
Buchse/female



Y
2:1
Stecker/male



Kodierung/coding C3
~50V / -120V ; signalbraun/signal brown

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signal brown)	Typ type
46.423.XX32.4	XX in dm-Schritten	46.423.1032.4 = 10dm/L = 1000mm	RST1612KSBS 25 L 10BR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	15.03.2021	Duetsch T .

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.423.0032.4 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type: RST1612

Bennenung/Title: KONFEKT. LEITUNG
Schraubanschluss ohne Drahtschutz
/screw connection without wire protection