fiche produit

article n° 02.127.1121.8

contact femelle CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM



article n°	02.127.1121.8
EAN	4049088373534
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations


données techniques


données techniques

section nominale	1 mm²
type de construction	contacts à sertir pour 6-/7-pôles
type de construction	prise de courant

dessin technique

gezeichnete Ausführung/drawn version: 02.127.1121.8





Hinweis/note

⟨1⟩ Kennzeichnungsrillen: siehe Tabelle
marking chamfer: see table

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: per 100 per carton

Teilenumer part number	Oberfläche surface	Anschlussquerschnitt connection cross-section	Kennzeichnung marking ⟨1⟩	Ø di	Ø Da
02.127.1321.8	vergoldet gold plated	2,5mm²	2 Rille 2 chamfer	2,25	3,45
02.127.1221.8		1,5mm²	1 Rille 1 chamfer	1,75	3
02.127.1121.8		0,75 - 1mm²	- ohne - - without -	1,45	2,6

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768-m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 5:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	12.09.2022	Duetsch T.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.127.1121.8 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type: RST2017

Benennung/Title: BUCHSENKONTAKT CRIMP
FEMALE CONTACT CRIMP

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

wieland

1:1



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

2022-09-12 13:21:13 1.000

01-QU-RD-32/21