fiche produit

article n° 05.545.4600.0

contact mâle CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM

RST20i5/4 contact à sertir, mâle, 20 A, pour section nominale 4,0 mm² / AWG12



article n°	05.545.4600.0
EAN	4049088155857
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations


données techniques


données techniques


section nominale	4 mm²
type de construction	contacts à sertir pour 2-/3-pôles
type de construction	mâle

dessin technique

Schnitt A-A:
section A-A:








Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Verpackungseinheit 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

M 1:1
Scale



a					
05.545.4600.0	4,0qmm	ohne/without	2,85 mm	3,9 mm
05.544.8000.0	2,5qmm	1 Rille/chamfer	2,35 mm	3,6 mm
05.544.7900.0	1,5qmm	ohne/without	1,90 mm	3,0 mm
05.544.7800.0	0,75 - 1,0qmm	1 Rille/chamfer	1,75 mm	2,6 mm
Teile-Nr. part-no.	Anschluss-querschnitt connection cross-section	Kenn-zeichnung marking	Ød$_i$	ØD$_a$

Freitoleranz nach | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: 96.132.2053.1 | Bl.: 1 von 1

Maßstab 5:1 | Werkstoff und Oberfläche: (a) CuZn, Ag | 2011 | Tag | Name
Entworfen 28.11. Ritter
Geprüft - -
Normgepr. - -
Vol. mm³ Oft. mm³
Ersatz für: -

T Zeichnung Nr. 05.544.7821.0 01K Index b

Buchstabe	Datum / Blatt
b	30.01.2012/
a	13.12.2011/
Änderung	

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
STECKERKONTAKT RST2012/3
male contact
mit Crimpkontakt/with crimpcontact 0,75 - 4,0 qmm (b)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.