fiche produit

article n° 02.122.9200.0

contact femelle CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM

RST20i3/2 contact à sertir, femelle, 20 A, pour section nominale 2,5 mm² / AWG14



article n°	02.122.9200.0
EAN	4049088155833
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations


données techniques


données techniques


section nominale	2,5 mm²
type de construction	contacts à sertir pour 2-/3-pôles
type de construction	prise de courant

dessin technique

Schnitt/section A-A








Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

ⓐ	02.122.9300.0	4,0qmm	ohne/without	2,85 mm	3,9 mm
	02.122.9200.0	2,5qmm	1 Rille/chamfer	2,35 mm	3,6 mm
	02.122.9100.0	1,5qmm	ohne/without	1,90 mm	3,0 mm
	02.122.9000.0	0,75 - 1,0qmm	1 Rille/chamfer	1,75 mm	2,6 mm
	Teile-Nr. Part-No.	Anschluss-querschnitt connection cross-section	Kenn-zeichnung marking	$ø_i$	$ø_a$



M/scale 1:1

Freitoleranz nach | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: 96.131.2053.1 | Bl.: 1 von 1

Maßstab 5:1 | Werkstoff und Oberfläche: CuZn Ag ⓐ | 2011 | Tag | Name
Entworfen 29.11. Ritter
Geprüft - -
Normgepr. - -

Vol. mm³ Oft. mm²

T Zeichnung Nr. 02.122.9021.0 01K Index b

Ersatz für: -

Buchstabe	Datum / Blatt
b	30.01.2012/
a	13.12.2011/
	Änderung

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
BUCHSENKONTAKT RST2012/3
female contact
mit Crimpkontakt/with crimpcontact/ 0,75 - 4,0 qmm ⓑ

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

02122902101K_2 CADM2031 Filter 2012-02-01T09:32:50 1:000