Data sheet del prodotto

Nr. Art. Z2.803.6210.0

Terminale di collegamento dello schermo WST 20 / TS 35



Nr. Art.	Z2.803.6210.0
EAN	4049088253317
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	Cromo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	1
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di attacco	attacco a molla
Numero di punti morsetto per piano	1

Dati tecnici

Lunghezza	52 mm
larghezza	24 mm
Altezza	68 mm


Dati di connessione


Tipo di attacco	attacco a molla
Tipo di attacco 1	attacco a molla

Disegno tecnico

Verpackungseinheit: 10 Stück im Beutel
packaging unit: 10 pieces in a bag

montierter Zustand/mounted state
M 2:1





Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance DIN ISO 2768 - m			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use: -	Blatt: Sheet: 1 von of 1	
/	/	Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	/		gezeichnet drawn	27.02.	Duetsch	Z2.803.6210.0 01K	
/	/	Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked	-	-		
/	/		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/	/	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
/	/	wieland www.wieland-electric.com		Type WST 20 / TS35	Benennung/Title SHIELD CONNECTION TERMINAL BLOCK SCHIRMANSCHLUSSKLEMME Kabeldurchmesser 10mm - 20mm cable-ø 10mm - 20mm		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig