
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.106.1155.0

Morsetto con bullone WRT 6



Nr. Art.	57.106.1155.0
EAN	4049088144004
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	6 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	11 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2
Tipo di montaggio	Guida DIN 35 mm
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V2

Dati tecnici

Corrente nominale	41 A
Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	46 mm

Dati di connessione


Tipo di attacco 1	Attacco con bullone
Tipo di attacco 2	Attacco con bullone
Sezione minima cavo flessibile	1,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	6 mm²


Sezione minima cavo semirigido	1,5 mm²
Massima sezione cavo semi-rigido	6 mm²
Coppia di serraggio conduttore	1,2 Nm


Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	22-8 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	50 A


Disegno tecnico











Technische Daten: *technical data:*	
Baubreite: *width*	11 mm
Abmaße: *height x length*	50,5 x 46
Anschlussquerschnitt: *terminal cross-section*	1,5 bis 6mm² / 22-8 AWG
Bemessungsspannung: *rated voltage*	1000V / 600V
Bemessungsstrom: *rated current*	41A / 50A
Abisolierlänge: *wire strip length*	10 mm
Isoliermaterial: *insulating material*	PA66
Drehmoment: *torque*	1,2 Nm

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2012	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
PA66		gezeichnet drawn	05.11.	Schmitt J.	57.106.1155.0 01K	
Maßstab/Scale 1:1	Farbe: grau ähnl. RAL7032 colour: grey sim. RAL7032	geprüft checked	-	-		
		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: WRT 6

Benennung/Title: BOLZENKLEMME
ring lug terminal

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet
Änderung/Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.