Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.397.0155.0

Morsetto passante RFK 1 / 150 K S35/V0



Nr. Art.	56.397.0155.0
EAN	4015573598560
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	150 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	42 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Dati tecnici

Corrente nominale	335 A
Tensione nominale	1000 V
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	92 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite

Sezione minima cavo flessibile	70 mm²
Massima sezione cavo flessibile	150 mm²
Sezione minima cavo semirigido	70 mm²
Massima sezione cavo semi-rigido	150 mm²
Lunghezza di spelatura	27 mm
Coppia di serraggio conduttore	10 Nm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	0 AWG-300 kcmil
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	275 A
Field wiring di corrente	275 A
Sezione CSA	0 AWG-300 kcmil
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	300 A

Disegno tecnico

