Data sheet del prodotto

Nr. Art. 91.021.5453.0

Adattatore per cavo piatto GST15I2I B1H PB02



Nr. Art.	91.021.5453.0
EAN	4049088336812
Quantità per ordine	5 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	6 A
Grado di protezione (IP)	IP40
Codifica meccanica	Codice 2
Marcatura del polo	D1, D2
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Colore della custodia	Nero
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)

Dati tecnici

Corrente nominale	6 A
Numero di poli	2
Grado di protezione (IP)	IP40
Esecuzione	Prelievo
Tipo di circuito integrato	senza
Marcatura del polo	D1, D2
Codifica meccanica	Codice 2
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Colore della custodia	Nero
trasparente	No
Dispositivo di bloccaggio	senza
Resistenza contatti max	100 °C
Carico di infiammabilità	0,095 kWh/St
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Scelta fase	No


Esecuzione


Esecuzione	Prelievo


Materiale


Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,095 kWh/St

Disegno tecnico










Auslieferungszustand
/delivery status



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten diehe KATALOG oder eKATALOG
/additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electirc.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	25.03.2024	Göhl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 91.021.5453.0 13K

Index:

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: GST15121
B1H W
PB02

Benennung/Title:
BUCHSENTEIL
/socket part
gesisNRG DIMM

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/	/	/

2024-03-25 08:37:51 1.000

01-QU-RD-32/21