Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.422.0653.1

Connettore da pannello BST14I2L S1 GN01

gesis® NV Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto verde



Nr. Art.	93.422.0653.1
EAN	4015573600270
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	verde
Marcatura dei poli	1+, 2-
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Nero

Dati di connessione

Attacchi per polo	1

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	ad angolo retto
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare


Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuBe
Classe di infiammabilità	0,017 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato

Dimensioni

Lunghezza	26 mm
larghezza	13 mm
Altezza	11,75 mm

Disegno tecnico



Teile-Nr. /part number	Farbe /colour
93.422.0653.1	blaßgrün (RAL 6021) - schwarz /pale green (RAL 6021) - black
93.422.0653.0	blaßgrün (RAL 6021) - schwarz /pale green (RAL 6021) - black

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	01.04.2008	Schmitt J.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 93.422.0653.0 01K

Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
b	17.01.2022 /
a	04.11.2021 /
Änderung / Revision	

wieland

Type: BST1412LS1
GN01

Benennung/Title:

Steckerteil

/male connector Lötausführung - gewinkelt (90°)
solder connection - horizontal

2023-02-15 13:44:38 1.000

01-QU-RD-32/21

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.