Ficha técnica de producto

Artículo Nº 27.334.0453.0

# Conector PCB macho 8113 SEG / 4 / 8 G OB

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 27.334.0453.0 |
| EAN | 4015573687202 |
| Unidad de embalaje | 50 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Paso del conector | 5 mm |
| Proceso de soldadura | Soldadura por onda |
| Empaquetado | Carton |
| Número de conexiones | 8 |
| Número de pisos | 2 |
| Etiquetaje | No |
| Fijación | Sin |
| Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso | 90° |

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 10 A |
| Categoría de sobretensión I | 400 V |
| Categoría de sobretensión II | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |

**Datos técnicos UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente field wiring | 10 A |
| Corriente facotry wiring | 10 A |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 10 A |

**Otros**

| | |
|---|---|
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Color | Gris |
| Altura | 22 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Profundidad | 28,5 mm |
| Material del conector base | CuSn |
| Material de la superficie del conector | Sn |

## Dibujo técnico

