Ficha técnica de producto

Artículo Nº 05.543.7402.0

# Contacto macho 4 QMM AG



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 05.543.7402.0 |
| EAN | 4015573083110 |
| Unidad de embalaje | 200 Pieza (s) |


## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Desforrado del conductor | 7 mm |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 4 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 4 mm² |
| Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA | 12 AWG |
| Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA | 12 AWG |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Material | Latón |
| Contacto macizo | Sí |
| Diámetro del contacto | 2,5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Resistencia de paso | ≤ 1,5 mOhm |

Dibujo técnico




| Part.-Nr. | Hergestellt aus/ produced from: | Oberfläche/surface |
|---|---|---|
| 05.543.7421.0 | 05.543.7400.0 | verzinnt/tin-plated |
| 05.543.7402.0 | 05.543.7400.0 | versilbert/silver-plated |
| 05.543.7401.7 | 05.543.7400.0 | vergoldet/gold-plated |
| 05.543.7401.0 | 05.543.7400.0 | vergoldet/gold-plated |
| 05.543.7400.0 | | blank/metallic bright |

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: DIN 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung / First Use: Z5.543.7400.0

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material: CuZn36Pb3

Maßstab/Scale: 5:1

Vol. 152 mm³ Ofl./Surf. 340 mm²

Ersatz für/Replacement for: -

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 2005 | |
| geprüft / checked | 08.11. | Hoffmann |
| Normgepr. Stand. check | - | - |
| | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 05.543.7400.0 01K

Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

# STECKER

mit Crimpanschluß 4,0 mm2
male contact with crimp barrel 4,0 mm2

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| a | 15.07.2015/ |
| Änderung/Revision | |

055437400001K_2 CADW3030 Lunz 20 15-07-15T13:20:31 1.000

3 QU-PEM-08/91