Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.359.1036.1

Capota EX GOT GF10 M25 09IA Z1



Artículo Nº	70.359.1036.1
EAN	4015573741393
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Con certificación ATEX	Sí
Material de la carcasa	Zinc colado a presión
Color	Azul
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-20 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	60 °C

Tipo

Tamaño DIN	10
modelo de la envolvente	macho
Mecanismo de cierre	Doble garra de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Versión EMC	No
Longitud	73 mm
Anchura	56 mm
Altura	53 mm