Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.320.2438.0

Base BAS GUE GA 24 50 A



Artículo Nº	70.320.2438.0
EAN	4015573435001
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	24
modelo de la envolvente	Bases abiertas
Mecanismo de cierre	Doble garra de cierre
Entrada de cable	Sin
Tipo de cable	Sin
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	Sí
Longitud	140 mm
Anchura	48 mm
Altura	30 mm

Dibujo técnico

