
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.330.2435.1

Base BAS GUT GB 24 M25 A1



Artículo Nº	70.330.2435.1
EAN	4015573599536
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	24
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Doble garra de cierre
Entrada de cable	Doble
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	144 mm
Anchura	57 mm
Altura	57 mm

Dibujo técnico






Varianten/Variants
.0



70.330.2435.**1**	BAS GUT GB 24 M25 A**1**	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.330.2435.**0**	BAS GUT GB 24 M25 A**0**	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
Aluminium	gezeichnet drawn	03.05.	Treschan		T	70.330.2435.0 13K	
beschichtet/coated	geprüft checked	-	-				
grau/grey	Normgepr. Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm		
Maßstab/Scale 1:2	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

Index | Datum / Blatt Date / Sheet — Änderung/Revision

wieland — Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 24-Kabelabgang 2x M25
Housing size 24-cable outlet 2x M25

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit -E- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With -E- marked dimensions are only valid for internal use

70330243501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T11:21:36 1:000

OU-PEM-08/91b