Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.431.2437.1

Base BAS GUM GM 24 M25 B1



Artículo Nº	71.431.2437.1
EAN	4049088363573
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	Pelado
Grado de protección (IP)	IP66
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	24
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	144 mm
Anchura	57 mm
Altura	57 mm


Dibujo técnico







71.431.2437.1	BAS GUM GM 24 M25 B1	Gewindebohrung /Thread hole
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com



Bohrbild /Cut out

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of

Werkstoff / Material: Aluminium

Maßstab / Scale: 1:2

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	19.05.2016	Lunz S.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 71.431.2437.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC M

Bennenung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL

Baugröße 24 - Kabelabgang 1x M25

Housing size 24 - cable outlet 1x M25

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.