Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.420.2437.0

Base BAS GUM GK 24 B



Artículo Nº	71.420.2437.0
EAN	4049088343292
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	Pelado
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo


Tamaño DIN	24
modelo de la envolvente	Bases abiertas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Sin
Tipo de cable	Sin
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	140 mm
Anchura	44 mm
Altura	29 mm

Dibujo técnico









Bohrbild
/Cut out

71.420.2437.0	BAS GUM GK 24 B
Bestellnummer /Order number	Typ /Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet: 1 von / of

Maßstab / Scale: 1:2

Werkstoff / Material: Aluminium

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	10.06.2015	Lunz S.
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 71.420.2437.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC M

Bennenung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 24 offen
Housing size 24 open

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use