
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.331.4035.0

Base BAS GUT GC 16HM25 50 A0



Artículo Nº	73.331.4035.0
EAN	4015573623217
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	16H
	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	117 mm
Anchura	57 mm
Altura	75 mm

Dibujo técnico







Varianten/Variants


.0



9 73.335.4035.1 1	BAS GUT GC 16H M40 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
9 73.335.4035.0 1	BAS GUT GC 16H M40 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Bohrbild /Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2014		
gezeichnet/drawn	19.08.	Treschan
geprüft/checked	-	-
Normgepr./Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.331.4035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1xM25/M32/M40 links
housing size 16H-cable outlet 1xM25/M32/M40 left

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. / Copy as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.