Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.341.1635.1

Base BAS GUT GG 16 M25 A1

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 70.341.1635.1 |
| EAN | 4015573618121 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superfície | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 16 |
| | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Cierre doble |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Dimensión de la rosca | 25 |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 117 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 57 mm |

Dibujo técnico









Varianten/Variants
.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.341.1635.1 | BAS GUT GG 16 M25 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.341.1635.0 | BAS GUT GG 16 M25 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com




Bohrbild
/Cut out

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 Sheet: 1 von of 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff/Material | 2013 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| Aluminium beschichtet/coated grau/grey | gezeichnet drawn | 25.06. | Treschan | T 70.341.1635.0 13K | |
| Maßstab/Scale 1:2 | geprüft checked | - | - | | |
| | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| Vol. mm³ Oft./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | | |

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang 1x M25 links
Housing size 16-Cable outlet 1x M25 left

70341163501K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T12:47:14 1:000

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution or use of this document or its contents is not permitted without express authorization. Offenders will be liable for damages. All rights reserved. In the event of patent, utility model or design registration, we reserve the right to make changes. Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery. Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions. Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -K- marked dimensions are only valid for internal use.