Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.342.1635.1

Base BAS GUT GT 16 M25 A1



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 71.342.1635.1 |
| EAN | 4015573624887 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos


**Datos generales**


| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superficie | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 16 |
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 25 |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 117 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 57 mm |

Dibujo técnico







Varianten/Variants
.0



| | | | |
|---|---|---|---|
| 71.342.1635.1 | BAS GUT GT 16 M25 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 71.342.1635.0 | BAS GUT GT 16 M25 A0 | Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com




Bohrbild
/ Cut out

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

| Index | Änderung/Revision | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|---|
| | | |

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Name | Tag/Date |
|---|---|---|
| 2013 | | |
| gezeichnet drawn | Treschan | 22.08. |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.342.1635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title:
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang 1xM25 rechts
Housing size 16-cable outlet 1xM25 right

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ✓ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ✓ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

71342163501K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T13:51:45 1.000