Ficha técnica de producto

Artículo Nº 76.360.4035.0

Capota BAS GOT GG 16H M40 A0

Artículo Nº	76.360.4035.0
EAN	4015573858855
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	16H
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	40
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	43 mm
Altura	76 mm


Dibujo técnico






gezeichnete Ausführung
drawn Version
76.360.4035.1


Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog




Gewinde M40
thread M40
76.360.4035.1




IP54
Kabelverschraubung M40
mit Zugentlastung/
cable gland M40
with strain relief
76.360.4035.4



IP65
Kabelverschraubung M40/
cable gland M40
76.360.4035.5



Stutzen M40
connection M40
76.360.4035.2



IP54
Kabelverschraubung M40
cable gland M40
76.360.4035.0

Teilenummer part number	Type
76.360.4035.0	BAS GOT GG 16HM40 50 A0
76.360.4035.1	BAS GOT GG 16HM40 50 A1
76.360.4035.2	BAS GOT GG 16HM40 50 A2
76.360.4035.4	BAS GOT GG 16HM40 50 A4
76.360.4035.5	BAS GOT GG 16HM40 50 A5

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

2012 | Tag/Date | Name
gezeichnet drawn | 12.07. | Schmitt J.
geprüft checked | - | -
Normgepr. Stand. check | - | -

Maßstab/Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Zeichnung Nr./Drawing No. T 76.360.4035.0 01K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
GEHAEUSEOBERTEIL
hood size 16H M 40

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

76360403500IK_2 CADW2035 Schmitt 2012-07-12 09:51:21 1.000