Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.344.1035.1

Base BAS GUT GF 10HM32 50 A1



Artículo Nº	73.344.1035.1
EAN	4015573844094
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	10H
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Doble garra de cierre
Entrada de cable	Doble
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	97 mm
Anchura	58 mm
Altura	91 mm


Dibujo técnico


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung/version.0







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.344.1035.0	BAS GUT GF 10HM32 50 A0
73.344.1035.1	BAS GUT GF 10HM32 50 A1

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: x

	Tag/Date	Name
2005		
gezeichnet drawn	22.09.	Duetsch T.
geprüft checked	-	-
Normgep. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.344.1035.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: s.Tabelle / see table

Benennung/Title
HOUSING
GEHAEUSEUNTERTEIL
Größe/size 10 2x M32
mit Schutzdeckel/with protective cover

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

7334410350O1K_4 G4DW1045 duetsch 2005-09-22T11:50:23 1.000