
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.330.1035.1

Base BAS GUT GB 10HM25 50 A1



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 73.330.1035.1 |
| EAN | 4015573843912 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**


| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superficie | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |

**Tipo**


| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 10H |
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Doble |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 25 |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 97 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Altura | 72 mm |


Dibujo técnico


## Ausführung .1
## version .1




## Gezeichnete Ausführung .0 / version .0




Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (a) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| Teile-Nr. part-no. | Typ type |
|---|---|
| 73.330.1035.0 | BAS GUT GB 10HM25 50 A0 |
| 73.330.1035.1 | BAS GUT GB 10HM25 50 A1 |

Freitoleranz nach DIN -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

| Buchstabe | Datum / Blatt |
|---|---|
| a | 09.06.2005/ |
| Änderung | |

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:

| | Tag | Name |
|---|---|---|
| 2004 | | |
| Entworfen | 13.08. | Kurz H. |
| Geprüft | - | - |
| Normgepr. | - | - |

wieland
Elektrische Verbindungen

T | Zeichnung Nr. 73.330.1035.0 01K | Index a

Ersatz für: -

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
housing lower part
Größe/size 10 2x M25

73330103501K_4 CADM027 deutsch 2005-06-15T11:06:00 1:1.000