Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.325.1028.0

Base BAS GUT GE 10 A



Artículo Nº	70.325.1028.0
EAN	4015573220201
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	10
modelo de la envolvente	Bases abiertas
Mecanismo de cierre	Doble garra de cierre
Entrada de cable	Sin
Tipo de cable	Sin
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	93 mm
Anchura	43 mm
Altura	28 mm

Dibujo técnico







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab 1:1	-	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr. 70.325.1028.0 01K	Index
	/			Entworfen	10.02.	Schmitt J.		
	/			Geprüft	-	-		
	/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/	wieland Elektrische Verbindungen		Typ BAS GUT GE 10 50 A			Benennung GEHAEUSEUNTERTEIL mit Klappdeckel Größe/size 10 offen/open Housing with protective cover	
	/							
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

70325102801K_4 CADM028 Schmitt 2004-02-12T08:36:16 1.000