Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.351.1035.0

# Capota BAS GOT GB 10H M20 A0

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 73.351.1035.0 |
| EAN | 4049088220098 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos


**Datos generales**


| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superfície | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |


**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 10 |
| | macho |
| Mecanismo de cierre | Cierre doble |
| Entrada de cable | Frontal |
| Tipo de cable | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Dimensión de la rosca | 20 |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 73 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Altura | 70 mm |


Dibujo técnico



Varianten/Variants




| | | | |
|---|---|---|---|
| 73.351.1035.3 | BAS GOT GB 10HM20 A 3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass. | |
| 73.351.1035.2 | BAS GOT GB 10HM20 A 2 | Zwischenstutzen montiert /Bushing assembled | |
| 73.351.1035.1 | BAS GOT GB 10HM20 A 1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 73.351.1035.0 | BAS GOT GB 10HM20 A 0 | Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance – – – – –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: – – – – –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

| | 2013 | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| gezeichnet drawn | | 11.07. | Hoffmann |
| geprüft checked | | - | - |
| Normgepr. Stand. check | | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.351.1035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Änderung/Revision | Index | Datum / Blatt Date / Sheet

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC hohe Bauf.

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10H Kabelabgang von vorne M20
hood size 10H cable outlet in front M20

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -K marked dimensions are only valid for internal use

73351103501 3K_2 CADM3018 Hoffmann 2013-07-15T11:55:48 1:00

OU-PEM-08/91b