Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.354.1035.2

# Capota BAS GOT GC 10 M25 A2

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 70.354.1035.2 |
| EAN | 4015573650886 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos


**Datos generales**


| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superfície | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |


**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 10 |
| | macho |
| Mecanismo de cierre | Cierre doble |
| Entrada de cable | Superior |
| Tipo de cable | Soporte intermedio |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Dimensión de la rosca | 25 |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 73 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 53 mm |

Dibujo técnico




These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

## Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.35 4/2 .1035.5 | BAS GOT GC 10 M25/M20 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 70.35 4/2 .1035.4 | BAS GOT GC 10 M25/M20 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 70.35 4/2 .1035.3 | BAS GOT GC 10 M25/M20 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 70.35 4/2 .1035.2 | BAS GOT GC 10 M25/M20 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 70.35 4/2 .1035.1 | BAS GOT GC 10 M25/M20 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.35 4/2 .1035.0 | BAS GOT GC 10 M25/M20 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

| Werkstoff/Material | 2013 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey | gezeichnet drawn | 21.08. | Treschan | T 70.352.1035.0 13K | |
| Maßstab/Scale 1:2 | geprüft checked | - | - | | |
| | Normgeprüft Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | |

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 10-cable outlet top-M20/M25

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

70352103501K_2 CADWORK 28 Treschan 2013-08-20T09:07:16 1.000

OU-PEM-08/91b