Ficha técnica de producto

Artículo Nº 76.346.1035.1

Base BAS GUT GT 10HM32 50 A1



Artículo Nº	76.346.1035.1
EAN	4015573844360
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	10
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	97 mm
Anchura	58 mm
Altura	72 mm

Dibujo técnico


Ausführung .1/version .1


Gewinde M32
thread M32

Ausführung/version .0



Verschraubung M32
screw connection M32





Teile-Nr. part-no.	TYP type
76.346.1035.0	BAS GUT GT 10HM32 50 A0
76.346.1035.1	BAS GUT GT 10HM32 50 A1

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale %

	Tag/Date	Name
2008 gezeichnet drawn	09.09.	Duetsch T.
geprüft checked	-	-
Normgep. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 76.346.1035.0 01K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type: s. Tabelle / see table

Benennung/Title: HOUSING
GEHAEUSEUNTERTEIL
housing lower part
Größe/size 10 1x M32 mit Deckel/with cap

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

76346103500IK_4 CADW1045 duetsch 2008-09-09T11:42:24 1:000

OU-PEM-08/91