Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.343.1035.1

Base BAS GUT GU 10 M20 A1



Artículo Nº	71.343.1035.1
EAN	4015573624825
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	10
	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Inferior
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	20
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	52 mm
Altura	55 mm

Dibujo técnico







Varianten/Variants

.0




71.343.1035.1	BAS GUT GU 10 M20 A1	Gewindebohrung /Thread Hole	X
71.343.1035.0	BAS GUT GU 10 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium beschichtet/coated grau/grey	gezeichnet drawn	01.07.	Treschan	T 71.343.1035.0 13K	
Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked	-	-		
	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang 1xM20 unten
Housing size 10-cable outlet 1xM20 below

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

71343103501K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T13:52:29 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -K- marked dimensions are only valid for internal use