Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.342.1035.1

Base BAS GUT GT 10 M20 A1



Artículo Nº	71.342.1035.1
EAN	4015573624801
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	10
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	20
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	52 mm
Altura	55 mm

Dibujo técnico







Varianten/Variants

.0




71.342.1035.1	BAS GUT GT 10 M20 A1	Gewindebohrung /Thread Hole	X
71.342.1035.0	BAS GUT GT 10 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	Aluminium beschichtet/coated grau/grey	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. T 71.342.1035.0 13K
Maßstab/Scale	1:1	gezeichnet drawn	01.07.	Treschan	Index
		geprüft checked	-	-	
		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang 1xM20 rechts
Housing size 10-cable outlet 1xM20 right

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ✓ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ✓ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

71342103501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T13:51:24 1.000

DU-PEM-08/91b