Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.320.1028.0

Base BAS GUT GK 10 A

Artículo Nº	71.320.1028.0
EAN	4015573225152
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	10
modelo de la envolvente	Bases abiertas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Sin
Tipo de cable	Sin
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	93 mm
Anchura	43,5 mm
Altura	28 mm

Dibujo técnico







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. The model or design, utilization or disclosure of this document or

Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -K marked dimensions are only valid for internal use

71.320.1028.0	BAS GUT GK 10 A
Bestellnummer /Order number	Typ /Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium	gezeichnet drawn	26.06.	Treschan		71.320.1028.0 13K	
beschichtet/coated	geprüft checked	-	-			
Maßstab/Scale 1:2	Normgepr. Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm	
grau/grey						
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 10 offen
Housing size 10 open

OU-PEM-08/91b

71320102801K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T13:20:47 1.000