Ficha técnica de producto

Artículo Nº 76.351.1035.0

Capota BAS GOT GH 10H M20 A0



Artículo Nº	76.351.1035.0
EAN	4049088220784
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	10
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	89 mm
Anchura	43 mm
Altura	70 mm


Dibujo técnico







Varianten/Variants



76.351.1035.3	BAS GOT GH 10HM20 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
76.351.1035.2	BAS GOT GH 10HM20 A 2	Zwischenstutzen montiert /Bushing assembled	
76.351.1035.1	BAS GOT GH 10HM20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.351.1035.0	BAS GOT GH 10HM20 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance – – – – –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: – – – – –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

	2013	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		11.07.	Hoffmann
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.351.1035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC hohe Bauf.

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10H Kabelabgang von vorne M20 hood size 10H cable outlet in front M20

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -K marked dimensions are only valid for internal use

76351103501 3K_2 CADM3018 Hoffmann 2013-07-15T11:56:51 1.000

OU-PEM-08/91b