Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.346.0635.1

Base BAS GUT GT 6HM32 69 A1



Artículo Nº	73.346.0635.1
EAN	4015573787117
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP65
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	6H
	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	84 mm
Anchura	58 mm
Altura	72,2 mm


Dibujo técnico


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Z gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.346.0635.0	HD GUT GT 6 M32 50 A0
73.346.0635.1	HD GUT GT 6 M32 50 A1

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:
Vol. mm³ Oft. mm²
Buchstabe: Datum / Blatt
Änderung

	Tag	Name
2004		
Entworfen	11.08.	Kurz H.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

wieland
Elektrische Verbindungen

Zeichnung Nr. T 73.346.0635.0 01K
Index
Ersatz für: -

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
housing lower part
Größe/size 6 1x M32

73346063501K_4 CADKURZ 2004-08-16T11:13:29 1:1.000