Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.341.0635.1

Base BAS GUT GS 6HM25 69 A1



Artículo Nº	73.341.0635.1
EAN	4015573823600
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP65
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	6H
	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	84 mm
Anchura	58 mm
Altura	72,2 mm


Dibujo técnico


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.341.0635.0	BAS GUT GS 6HM25 69 A0
73.341.0635.1	BAS GUT GS 6HM25 69 A1

Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
		Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
		x			Entworfen	10.11.	Duetsch T.	T 73.341.0635.0 01K	
					Geprüft	-	-		
		Vol. mm³	Oft. mm²		Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
Buchstabe	Datum / Blatt	wieland Elektrische Verbindungen						Benennung GEHAEUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe/size 6 1x M25 mit Deckel/with cover	
Änderung									

73341063500IK_4 CADKD27 duetsch 2004-11-10T13:36:48 1.000