Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.332.0635.0

Base BAS GUT GN 6 M20 A0

Artículo Nº	70.332.0635.0
EAN	4015573616837
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	6
	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	20
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	84 mm
Anchura	52 mm
Altura	54,7 mm

Dibujo técnico








Varianten/Variants
.0



$70.33\,^{6}_{2}.0635.1$	BAS GUT GN 6 M25/M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$70.33\,^{6}_{2}.0635.0$	BAS GUT GN 6 M25/M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. / Index
Aluminium	gezeichnet / drawn	03.05.	Treschan	T	70.332.0635.0 13K
beschichtet/coated	geprüft / checked	-	-		
grau/grey	Normgepr. Stand. check	-	-		
Maßstab/Scale 1:2				Maße in mm/Dimensions are in mm	

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20/M25 rechts
Housing size 6-cable outlet 1x M20/M25 right

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Mit ✓ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With ✓ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions

70332063501K_2 CADWORX28 Treschan 2013-09-20T11:26:45 1.000

OU-PEM-08/91b