Data sheet del prodotto

Nr. Art. 02.126.5500.8

# Contatto presa 0,5/20

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 02.126.5500.8 |
| EAN | 4049088213083 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0,5 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 0,5 mm² |
| Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min. | 20 AWG |
| Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max. | 20 AWG |
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Materiale | Rame |
| Diametro del pin di contatto | 1,6 mm |

## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 05.502.4900.0 | Inserto a crimpare G | |
| 05.502.5100.0 | Registrazione contatti 5 | |
| 95.101.0800.0 | Pinza a crimpare . | |
| 05.502.0710.0 | Estrattore MOD. 10POL. | |
| 05.502.4400.0 | Estrattore 4,0MM | |

Disegno tecnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig




zugehöriges Werkzeug/*associated tool*:
Crimpbacken/*crimp die* "G": 05.502.4900.0
Kontaktaufnahme/*contact positioner* "5": 05.502.5100.0

VPE: 100
packing unit: 100

| Bestell-Nr. order - no. | Querschnitt cross section mm² | AWG | d | D | Oberfläche surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.126.5400.7 | 0,14-0,37 | 26-22 | 0,9 | 2,6 | vergoldet gold-plated |
| 02.126.5400.8 | | | | | versilbert silver-plated |
| 02.126.5500.7 | 0,5 | 20 | 1,15 | 2,6 | vergoldet gold-plated |
| 02.126.5500.8 | | | | | versilbert silver-plated |
| 02.126.5600.7 | 0,75 | 18 | 1,3 | 2,6 | vergoldet gold-plated |
| 02.126.5600.8 | | | | | versilbert silver-plated |
| 02.126.5700.7 | 1,0 | 18 | 1,45 | 2,6 | vergoldet gold-plated |
| 02.126.5700.8 | | | | | versilbert silver-plated |
| 02.126.5800.7 | 1,5 | 16 | 1,75 | 3,0 | vergoldet gold-plated |
| 02.126.5800.8 | | | | | versilbert silver-plated |
| 02.126.5900.7 | 2,5 | 14 | 2,25 | 3,2 | vergoldet gold-plated |
| 02.126.5900.8 | | | | | versilbert silver-plated |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: /

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 21.04.2020 | Dütsch |
| geprüft / checked | | |
| Normgepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.126.5400.7 13K — Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Bennenung/Title

# BUCHSENKONTAKT

Crimpanschluss
FEMALE CONTACT- crimp connection

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision