Data sheet del prodotto

Nr. Art. 05.543.7021.0

Contatto spina 0,5 QMM



Nr. Art.	05.543.7021.0
EAN	4015573083004
Quantità per ordine	200 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici


Generale

Lunghezza di spelatura	7 mm
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min.	20 AWG
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max.	20 AWG
Tipo di attacco	Crimpare
Materiale	Ottone
Contatto massivo	sì
Diametro del pin di contatto	2,5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Resistenza di contatto	≤ 1,5 mOhm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.502.2100.0	Inserto a crimpare B	
05.502.3300.0	Registrazione contatti 3	
95.101.0800.0	Pinza a crimpare .	
05.502.3500.0	Estrattore 500/690V-SER.	

Disegno tecnico



Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface
05.543.7021.0	05.543.7000.0	verzinnt/tin-plated
05.543.7002.0	05.543.7000.0	versilbert/silver-plated
05.543.7001.7	05.543.7000.0	vergoldet/gold-plated
05.543.7001.0	05.543.7000.0	vergoldet/gold-plated
05.543.7000.0		blank/metallic bright

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: DIN 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung / First Use: Z5.543.7000.0

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material: CuZn36Pb3

Maßstab/Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	2005 08.11.	Hoffmann
geprüft / checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 05.543.7000.0 01K

Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. 152 mm³ Ofl./Surf. 294 mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	06.07.2015/

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

STECKER

mit Crimpanschluß 0,5 mm2
male contact with crimp barrel 0,5 mm2