Data sheet del prodotto

Nr. Art. 02.123.7001.0

Contatto presa 0,5 QMM AU



Nr. Art.	02.123.7001.0
EAN	4015573677197
Quantità per ordine	200 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Lunghezza di spelatura	7 mm
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min.	20 AWG
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max.	20 AWG
Tipo di attacco	Crimpare
Materiale	Ottone
Contatto massivo	sì
Diametro del pin di contatto	2,5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Resistenza di contatto	≤ 1,5 mOhm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.502.2100.0	Inserto a crimpare B	
05.502.3300.0	Registrazione contatti 3	
95.101.0800.0	Pinza a crimpare .	
05.502.3500.0	Estrattore 500/690V-SER.	


Disegno tecnico

A – A





1:1



Teilenummer/ part number	Oberflächen/surface
02.123.7001.0	vergoldet/gold-plated
02.123.7001.7	vergoldet/gold-plated
02.123.7002.0	versilbert/silver-plated
02.123.7021.0	verzinnt/tin-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
Messing
/brass

Maßstab / Scale
5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	31.05.2021	Hoffmann T.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.123.7001.0 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Änderung / Revision	Datum / Blatt Date / Sheet
a		26.01.2023 /

wieland

Type: revos Basic

Bennenung/Title:
Buchsenkontakt
mit Crimpanschluss - 0,5 mm²
/female connector with crimp connection - 0,5 mm²

01-QU-RD-32/21

2023-02-15 09:02:32 1.000

A Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

B These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

D Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig