Data sheet del prodotto

Nr. Art. 07.409.7256.0

Copertura BAS AD DA 16



Nr. Art.	07.409.7256.0
EAN	4015573116825
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Grado di protezione (IP)	IP65
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Materiale della custodia	Materiale plastico
Superficie	Non trattato
Colore	grigio
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione


Dimensione	16
Dispositivo di bloccaggio	No
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Materiale delle leve di bloccaggio	senza
Fissaggio copertura con serraggio	No
Con guarnizione	No
Con cordoncino	No
Con loop	No
Con occhiello	No

Disegno tecnico









Iso
M 1:1

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ∠ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ∠ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use: -		Blatt: Sheet: 1 von of 1
/		Werkstoff/Material		2004	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/		Farbe: silbergrau		gezeichnet drawn	19.04.	Hoffmann	07.409.7256.0 01K	a
/	Maßstab/Scale 1:1	color: silvergrey		geprüft checked	-	-		
/				Normgeprüft Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³		Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
/		wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title	DECKEL	
a 10.02.2010/							für revos Steckverbinder Gr. 16	
Index Datum / Blatt Date / Sheet							PROT.COVER for revos-connector size 16	
Änderung/Revision								

07409725600IK_4 G4DW2013 hoffmann 2010-02-10T11:04:59 1.000

OU-PEM-08/91