Data sheet del prodotto

Nr. Art. 72.713.4253.0

# Inserto spina POW STC 6/36 DF



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 72.713.4253.0 |
| EAN | 4049088168598 |
| Quantità per ordine | 5 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Inserto pin |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Colore | grigio |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Tipo di attacco | Crimp |
| Numero di poli | 6 |
| Con protezione filo | No |
| Contatto di protezione | sì |

**Dati tecnici UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0,14 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 6 mm² |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Con custodia | No |

**Contatti**

| | |
|---|---|
| Materiale del contatto | Vedi contatti |
| Superficie | Vedi contatti |

**Dati tecnici DIN EN 61984**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale | 690 V |
| Corrente nominale | 40 A |
| Tensione nominale di tenuta | 2,5 kV |

## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 05.545.7900.8 | Contatto spina 0,14-0,37/26-22 | |
| 05.545.8000.8 | Contatto spina 0,5/20 | |
| 05.545.8100.8 | Contatto spina 0,75/18 | |
| 05.545.8200.8 | Contatto spina 1,0/18 | |
| 05.545.8300.8 | Contatto spina 1,5/16 | |
| 05.545.9200.8 | Contatto spina 1,5/16 | |
| 05.545.9300.8 | Contatto spina 2,5/14 | |
| 05.545.9400.8 | Contatto spina 4/12 | |
| 05.545.9500.8 | Contatto spina 6/10 | |


## Montaggio


| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 76.350.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A0 | |
| 76.350.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A1 | |
| 76.350.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GG 40HM25 50 A2 | |
| 76.350.4035.3 | Custodia mobile BAS GOT GG 16H M25 A3 | |
| 76.351.1635.0 | Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A0 | |
| 76.351.1635.1 | Custodia mobile BAS GOT GH 16H M20 A1 | |
| 76.351.1635.2 | Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A2 | |
| 76.351.1635.3 | Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A3 | |
| 76.352.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GI 40HM25 50 A0 | |
| 76.352.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GI 16HM25 A1 | |
| 76.352.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GI 40HM25 50 A2 | |
| 76.352.4035.3 | Custodia mobile BAS GOT GI 16H M25 A3 | |
| 76.353.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GG 40HM32 50 A0 | |
| 76.353.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GG 16HM32 A1 | |
| 76.353.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GG 40HM32 50 A2 | |
| 76.353.4035.3 | Custodia mobile BAS GOT GG 16H M32 A3 | |
| 76.354.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A0 | |
| 76.354.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A1 | |
| 76.354.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GI 40HM32 50 A2 | |
| 76.354.4035.3 | Custodia mobile BAS GOT GI 16H M32 A3 | |
| 76.360.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GG 16H M40 A0 | |
| 76.360.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GG 40HM40 50 A1 | |
| 76.362.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GI 40HM40 50 A1 | |
| 76.374.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GL 40HM32 50 A0 | |
| 76.330.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GL 40HM25 50 A0 | |
| 76.330.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GL 40HM25 50 A1 | |
| 76.331.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GM 40HM25 50 A0 | |
| 76.331.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GM 40HM25 50 A1 | |
| 76.333.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GO 40HM25 50 A0 | |
| 76.333.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GO 40HM25 50 A1 | |
| 76.334.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GL 40HM32 50 A0 | |
| 76.334.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GL 40HM32 50 A1 | |
| 76.335.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GM 40HM32 50 A0 | |
| 76.335.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GM 40HM32 50 A1 | |
| 76.337.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GO 40HM32 50 A0 | |
| 76.337.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GO 40HM32 50 A1 | |
| 76.340.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GR 40HM25 50 A0 | |
| 76.340.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GR 40HM25 50 A1 | |
| 76.341.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GS 40HM25 50 A0 | |
| 76.341.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GS 40HM25 50 A1 | |
| 76.342.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GT 40HM25 50 A0 | |
| 76.342.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GT 40HM25 50 A1 | |
| 76.343.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GU 40HM25 50 A0 | |
| 76.343.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GU 40HM25 50 A1 | |

| | | |
|---|---|---|
| 76.344.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GR 40HM32 50 A0 | |
| 76.344.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GR 40HM32 50 A1 | |
| 76.345.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GS 16HM32 A0 | |
| 76.345.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GS 40HM32 50 A1 | |
| 76.346.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GT 40HM32 50 A0 | |
| 76.346.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GT 40HM32 50 A1 | |
| 76.347.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GU 40HM32 50 A0 | |
| 76.347.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GU 40HM32 50 A1 | |
| 73.350.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A0 | |
| 73.350.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A1 | |
| 73.350.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GA 16HM25 50 A2 | |
| 73.350.4035.3 | Custodia mobile BAS GOT GA 16H M25 A3 | |
| 73.351.1635.0 | Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A0 | |
| 73.351.1635.1 | Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A1 | |
| 73.351.1635.2 | Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A2 | |
| 73.351.1635.3 | Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A3 | |
| 73.352.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A0 | |
| 73.352.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A1 | |
| 73.352.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GC 16HM25 50 A2 | |
| 73.352.4035.3 | Custodia mobile BAS GOT GC 16H M25 A3 | |
| 73.353.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A0 | |
| 73.353.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A1 | |
| 73.353.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GA 40HM32 50 A2 | |
| 73.353.4035.3 | Custodia mobile BAS GOT GA 16HM32 A3 | |
| 73.354.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A0 | |
| 73.354.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A1 | |
| 73.354.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 50 A2 | |
| 73.354.4035.3 | Custodia mobile BAS GOT GC 16HM32 A2 | |
| 73.355.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A0 | |
| 73.355.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A1 | |
| 73.355.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 A2 | |
| 73.355.4035.3 | Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 A2 | |
| 73.357.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A0 | |
| 73.357.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A1 | |
| 73.357.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 50 A2 | |
| 73.357.4035.3 | Custodia mobile BAS GOT GF 16HM25 A3 | |
| 73.358.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A0 | |
| 73.358.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A1 | |
| 73.358.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 50 A2 | |
| 73.358.4035.3 | Custodia mobile BAS GOT GD 16HM32 A3 | |
| 73.359.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A0 | |
| 73.359.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A1 | |
| 73.359.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 50 A2 | |
| 73.359.4035.3 | Custodia mobile BAS GOT GF 16HM32 A3 | |
| 73.360.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 A0 | |
| 73.360.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 50 A1 | |
| 73.360.4035.2 | Custodia mobile BAS GOT GA 16HM40 A2 | |
| 73.362.4035.0 | Custodia mobile BAS GOT GC 16HM40 A0 | |
| 73.362.4035.1 | Custodia mobile BAS GOT GC 16HM40 50 A1 | |
| 73.330.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GB 16HM25 50 A0 | |
| 73.330.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GB 16HM25 50 A1 | |
| 73.331.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GC 16HM25 50 A0 | |
| 73.331.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GC 16M25 50 A1 | |
| 73.333.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GD 16HM25 50 A0 | |
| 73.333.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GD 16HM25 50 A1 | |
| 73.334.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GB 16HM32 50 A0 | |
| 73.334.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GB 16HM32 50 A1 | |

| | | |
|---|---|---|
| 73.335.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GC 16HM32 50 A0 | |
| 73.335.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GC 16HM32 50 A1 | |
| 73.337.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GD 16HM32 50 A0 | |
| 73.337.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GD 16HM32 50 A1 | |
| 73.338.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GB 16H M40 A1 | |
| 73.339.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A0 | |
| 73.339.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A1 | |
| 73.340.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GB 16H M40 A1 | |
| 73.340.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GF 16HM25 50 A1 | |
| 73.341.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GC 16H M40 A1 | |
| 73.341.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GG 16HM25 50 A1 | |
| 73.342.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GH 16HM25 50 A0 | |
| 73.342.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GH 16HM25 50 A1 | |
| 73.343.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GI 16HM25 50 A0 | |
| 73.343.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GI 16HM25 50 A1 | |
| 73.344.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GF 16HM32 50 A0 | |
| 73.344.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GF 16HM32 50 A1 | |
| 73.345.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GG 16HM32 50 A0 | |
| 73.345.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GG 16HM32 50 A1 | |
| 73.346.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GH 16HM32 50 A0 | |
| 73.346.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GH 16HM32 50 A1 | |
| 73.347.4035.0 | Custodia fissa BAS GUT GI 16HM32 50 A0 | |
| 73.347.4035.1 | Custodia fissa BAS GUT GI 40HM32 50 A1 | |
| 73.353.4045.1 | Custodia mobile BAS GOE GA 16HM32 50 A1 | |
| 70.320.1638.0 | Custodia fissa BAS GUE GA 16 50 A | |
| 72.703.4253.0 | Inserto femmina POW BUC 6/36 DF | |

Disegno tecnico




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

| | |
|---|---|
| 72.713.4253.0 | POW STC 6/36 DF |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type |
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com |

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: of

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 24.02.2014 | Treschan |

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 72.713.4253.0 13K

Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| a | 13.12.2022 / | |

wieland

Type POW STC

Benennung/Title

STECKEREINSATZ 6/36, Crimpanschluss

6/36 Crimpanschluss

male insert 6/36 crimp connection

2023-02-09 11:08:22 1.000

01-QU-RD-32/21