Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.362.6435.1

# Custodia mobile BAS GOT GI 24H M40 A1




| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 76.362.6435.1 |
| EAN | 4015573802353 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici


**Generale**


| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | Altro |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |


**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Dimensione | 24H |
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 40 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 120 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 76 mm |

Disegno tecnico





Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | dar-gestellt /drawed |
|---|---|---|---|
| 76.354.6435.5 (62/52) | BAS GOT GI 24H M40/M32/M25 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 76.354.6435.4 (62/52) | BAS GOT GI 24H M40/M32/M25 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 76.354.6435.3 (54/52) | BAS GOT GI 24H M32/M25 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 76.354.6435.2 (62/52) | BAS GOT GI 24H M40/M32/M25 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 76.354.6435.1 (62/52) | BAS GOT GI 24H M40/M32/M25 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 76.354.6435.0 (62/52) | BAS GOT GI 24H M40/M32/M25 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 13.08.2014 | TRESCHAN |

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 76.352.6435.0 3K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| a | 23.04.2021 | |

wieland

Type: revos BASIC

Bennenung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben
Hood size 24H-cable outlet 1xM25/M32/M40 top

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.