Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.360.6435.1

Custodia mobile BAS GOT GG 24H M40 A1



Nr. Art.	76.360.6435.1
EAN	4015573802346
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	24H
Progettazione dell'alloggiamento	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	40
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	120 mm
larghezza	43 mm
Altezza	76 mm

Disegno tecnico








Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed
76.353.6435.5 (60/50)	BAS GOT GG 24H M40 M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
76.353.6435.4 (60/50)	BAS GOT GG 24H M40 M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
76.353.6435.3 (53/50)	BAS GOT GG 24H M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
76.353.6435.2 (60/50)	BAS GOT GG 24H M40 M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
76.353.6435.1 (60/50)	BAS GOT GG 24H M40 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.353.6435.0 (60/50)	BAS GOT GG 24H M40 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. (conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Index	Änderung / Revision	Datum / Blatt / Date / Sheet
a		23.04.2021

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	13.08.2014	TRESCHAN

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 76.350.6435.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

wieland

Type: revos BASIC

Bennenung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich
Hood size 24H-cable outlet 1xM25/M32/M40 side

01-QU-RD-32/21

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.