Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.351.2435.3

Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A3



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 76.351.2435.3 |
| EAN | 4049088252976 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici


**Generale**


| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |


**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Dimensione | 24H |
| | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | Davanti |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 120 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 76 mm |


Disegno tecnico



Varianten/Variants




| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der gestellt /drawed |
|---|---|---|---|
| 76.351.2435.3 | BAS GOT GH 24HM25 A 3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass. | |
| 76.351.2435.2 | BAS GOT GH 24HM25 A 2 | Zwischenstutzen montiert /Bushing assembled | |
| 76.351.2435.1 | BAS GOT GH 24HM25 A 1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 76.351.2435.0 | BAS GOT GH 24HM25 A 0 | Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance – – – – –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: – – – – –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

| Index | Änderung/Revision | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|---|
| / | | |
| / | | |
| / | | |
| / | | |
| / | | |
| / | | |
| / | | |

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/coated, grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | 2013 | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| gezeichnet drawn | | 11.07. | Hoffmann |
| geprüft checked | | - | - |
| Normgepr. Stand. check | | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.351.2435.0 13K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC hohe Bauf.

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 24H Kabelabgang von vorne M25
hood size 24H cable outlet in front M25

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -K marked dimensions are only valid for internal use

7635124350 13K_2 CADM3018 Hoffmann 2013-07-15T11:56:53 1.000