Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.352.2435.0

Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A0



Nr. Art.	71.352.2435.0
EAN	4015573622296
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	24
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	136 mm
larghezza	43 mm
Altezza	70 mm


Disegno tecnico







Varianten/ Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	derbestellt /drawed
71.35$^{4}_{2}$.2435.5	BAS GOT GI 24 M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
71.35$^{4}_{2}$.2435.4	BAS GOT GI 24 M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
71.35$^{4}_{2}$.2435.3	BAS GOT GI 24 M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
71.35$^{4}_{2}$.2435.2	BAS GOT GI 24 M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
71.35$^{4}_{2}$.2435.1	BAS GOT GI 24 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.35$^{4}_{2}$.2435.0	BAS GOT GI 24 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzsystem Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	17.09.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.352.2435.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 24-Kabelabgang oben-M25/M32
Hood size 24-cable outlet top-M25/M32

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

71352245013K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T09:39:29 1.000

OU-PEM-08/91b