
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.333.4035.1

Custodia fissa BAS GUT GD 16HM25 50 A1



Nr. Art.	73.333.4035.1
EAN	4015573623262
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	16H
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Sotto
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	117 mm
larghezza	57 mm
Altezza	75 mm

Disegno tecnico








Varianten/Variants
.0



73.33$^{7}_{3}$.4035.1	BAS GUT GD 16H $^{M32}_{M25}$ A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.33$^{7}_{3}$.4035.0	BAS GUT GD 16H $^{M32}_{M25}$ A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Bohrbild
/Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Maßstab/Scale 1:2

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		20.08.	Treschan
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.333.4035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTETEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 2xM25/M25-M32 links/unten
haus. size 16H-cable outl. 2xM25/M25-M32 left/down

Mit /Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions

With /Æ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.