
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.331.1635.0

Custodia fissa BAS GUT GC 16 M25 A0



Nr. Art.	70.331.1635.0
EAN	4015573616691
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	16
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	117 mm
larghezza	57 mm
Altezza	57 mm

Disegno tecnico








Varianten/Variants
.0



70.331.1635.1	BAS GUT GC 16 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.331.1635.0	BAS GUT GC 16 M25 A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranz System ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. / Index
Aluminium	gezeichnet drawn	03.05.	Treschan	T	70.331.1635.0 13K
beschichtet/coated	geprüft checked	-	-		
Maßstab/Scale 1:2	Normgepr. Stand. check	-	-		
grau/grey					Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang 1x M25 links
Housing size 16-cable outlet 1x M25 left

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ✱ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ✱ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.