Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.325.1628.0

Custodia fissa BAS GUT GE 16 A



Nr. Art.	70.325.1628.0
EAN	4015573220225
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	16
	Montaggio (imbocco)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	senza
Tipo di imbocco cavo	senza
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	113 mm
larghezza	44 mm
Altezza	28 mm


Disegno tecnico







Bohrbild
/Cut out



70.325.1628.0	BAS GUT GE 16 A
Bestellnummer /Order number	Typ /Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2013	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		25.06.	Duetsch
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 70.325.1628.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title:
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 16 offen mit Klappdeckel
OPEN HOUSING size 16 with protective cover

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -E marked dimensions are only valid for internal use

70025516280113K_2 CADWORX28 Tresch on 2013-09-20T11:20:17 1.000

OU-PEM-08/91b