Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.320.1628.0

Custodia fissa BAS GUT GA 16 A



Nr. Art.	70.320.1628.0
EAN	4015573220089
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	16
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio (imbocco)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	senza
Tipo di imbocco cavo	senza
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	113 mm
larghezza	44 mm
Altezza	28 mm

Disegno tecnico








70.XXX.XXXX.X (a)
entspricht/equivalent
72.XXX.XXXX.X

Bestellnummer /order number	Typ /type
70.320.1628.0	BAS GUT GA 16 A

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com



Bohrbild
/cut out

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:2

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	17.06.2013	Dütsch

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 70.320.1628.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	23.11.2021 /	

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL

Baugröße 16 offen
open housing size 16

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.