Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.352.4035.3

Custodia mobile BAS GOT GC 16H M25 A3

Nr. Art.	73.352.4035.3
EAN	4015573643956
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	16H
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	56 mm
Altezza	76 mm

Disegno tecnico








62 73.354.4035.5 52	BAS GOT GC 16HM32 A5 M40 M25	Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65	
62 73.354.4035.4 52	BAS GOT GC 16HM32 A4 M40 M25	KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.354.4035.3 2	BAS GOT GC 16HM32 A3 M25	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
62 73.354.4035.2 52	BAS GOT GC 16HM32 A2 M40 M25	Zwischenstutzen /Bushing	
62 73.354.4035.1 52	BAS GOT GC 16HM32 A1 M40 M25	Gewindebohrung /Thread hole	X
62 73.354.4035.0 52	BAS GOT GC 16HM32 A0 M40 M25	Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /order number	Typ /type	Varianten /variants	dargestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additonal data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Varianten / Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Hinweis / note:

(1) Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768-m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet, grau / coated, grey

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	06.08.2014	Treschan

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.352.4035.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	25.04.2022 /	

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHÄUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 von oben
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 from above

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig